



IB 10/8 L2P urządzenie do czyszczenia suchym lodem Kärcher

Nr katalogowy: 1.574-200.0

Kod EAN: 4054278294247

Producent: Sprzęt czyszczący Kärcher

Czas wysyłki: powyżej 5 dni

Zasilanie (~V/Hz): 1/230/50

Moc przyłącza (kW): 1

Obudowa/rama: Korpus z tworzywa sztucznego

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#)

CENA KATALOGOWA

~~60 900,00~~ **47 344,72 PLN** netto

~~74 907,00~~ **58 234,00 PLN** brutto

Opis produktu



Urządzenie IB 10/8 L2P to pierwsze na świecie urządzenie do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną funkcją umożliwiającą produkcję suchego lodu z ciekłego CO₂. To idealne rozwiązanie do szybkiego czyszczenia, bez skomplikowanej logistyki.

Spontaniczne czyszczenie maszyn lub konserwacja pojazdów, czyszczenie związane z procesami produkcyjnymi albo pielęgnacją aut przy pomocy suchego lodu, do dzisiaj było trudne do wyobrażenia sobie, ponieważ w przypadku krótkotrwałych zastosowań logistyka suchego lodu wiązała się ze zbyt wysokimi kosztami. Urządzenie IB 10/8 L2P sprawiło, że takie rozwiązanie jest bardziej przystępne. Jest to pierwsze na świecie urządzenie do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną funkcją wytwarzania suchego lodu z ciekłego CO₂. W razie potrzeby, dzięki innowacyjnemu procesowi, granulki suchego lodu są wytwarzane z ciekłego CO₂ – L2P oznacza „Stan ciekły-w-granulki”. Ponieważ CO₂ może być przechowywany w butlach gazowych przez nieokreślony czas, pozwala to uniknąć czasochłonnej logistyki suchego lodu. Dzięki bardzo niskiemu zużyciu sprężonego powietrza konieczność zapewnienia wymagań związanych z infrastrukturą została wyraźnie zredukowana. Jednocześnie w pełni zapewnia czerpanie korzyści, jakie oferuje technologia Kärcher. Urządzenie IB 10/8 L2P umożliwia delikatne czyszczenie – także w przypadku przedmiotów o skomplikowanych konturach posiadających nacięcia, łożyska lub wypustki, jak również w przypadku ciężkich zanieczyszczeń takich jak przypalenia. Ponadto urządzenie, pozwala wyeliminować ścierniwo i wilgoć, które jest elementem technologii czyszczenia alternatywnych metod, np.: hydro-piaskowania.


ZASTOSOWANIA

- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
- Do czyszczenia szaf sterowniczych, podzespołów elektrycznych i elementów sterowania
- Do czyszczenia tapicerki oraz tekstyliów
- Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek

CECHY I ZALETY


Ergonomiczny pistolet

Szybka i łatwa zmiana dyszy dzięki szybkozłączu. Urządzenie posiada zintegrowane oświetlenie. Przycisk wł./wyl. znajduje się na pistolecie.



Intuicyjna obsługa

Ciśnienie, godziny pracy oraz czas serwisowy jest widoczny na wyświetlaczu. Ilość suchego lodu można dostosować jednym pokrętelem. Zintegrowane wyświetlanie statusu na wyświetlaczu oraz system wsparcia, np.: do monitorowania ciśnienia.



Bezpieczny wyrzut suchego lodu

Resztkowe CO₂ jest usuwane poprzez wąż. Bezpieczna obsługa, brak kontaktu z granulkami suchego lodu. Automatycznie blokowanie spustu pistoletu.



Kompaktowy, przenośny design

Koła oraz uchwyty zapewniają mobilność oraz bezpieczne przenoszenie

Możliwość oddzielnego przechowywania wszystkich elementów.

Zintegrowane uchwyty home base.



ZASTOSOWANIE

- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
- Do czyszczenia szaf sterowniczych, podzespołów elektrycznych i elementów sterowania
- Do czyszczenia tapicerki oraz tekstyliów
- Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek

Dane techniczne:

- Zasilanie (~V/Hz): **1/230/50**
- Moc przyłącza (kW): **1**
- Obudowa/rama: **Korpus z tworzywa sztucznego**
- Długość przewodu zasilającego (m): **7.5**
- Ciśnienie powietrza (bar/MPa): **0.7-10 / 0.07-1**
- Wydatek powietrza (m³/min): **0.07-0.8**
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)): **95**
- Pojemność zbiornika suchego lodu (kg): **butle CO2 (5kg - 37.5kg)**
- Granulat suchego lodu (średnica) (mm): **2.5**
- Zużycie suchego lodu (kg/h): **2-8**
- Ciężar bez akcesoriów (kg): **92**
- Ciężar z akcesoriami (kg): **95**
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): **870 x 450 x 970**
- Wyposażenie standardowe: **Dysza płaska, Pistolet (ergonomiczny i bezpieczny), Przełącznik "powietrze i lód" lub "powietrze", Wąż przyłączeniowy pistoletu z szybkozłączem, Zegar elektroniczny**
- Jakość powietrza: **suche i wolne od oleju**
- Przyłącze sprężonego powietrza (cale): **Wąż do sprężonego powietrza (szerokość nominalna (min.)) - 0.5**

UWAGA!

butla CO2 - nie jest w zakresie dostawy.

Wymagania :

Butla CO2 z rurką zanurzeniową do pobierania płynnego CO2.

Wskazówka

Butle CO2 z rurką zanurzeniową (zwaną również rurką pionową) są zwykle oznaczone dużym "T" na butli lub z tyłu butli. W niektórych przypadkach rurka zanurzeniowa jest dodatkowo oznakowana kolorową pionową kreską na butli.
